



О кислородных концентраторах серии АВС-КМ

Сделано в России

АГС



НИОКР для нужд Министерства промышленности и торговли РФ

Модельный ряд:

ABC-3KM

ABC-5KM

ABC-10KM

ABC-15KM

Производительность:

3/5/10/15 л/мин

Давление:

0,15 - 3 бар

Чистота кислорода:

95%



Конструкция концентратора кислорода Серии АВС-КМ

АГС

- 1 Штуцер выдачи кислорода низкого давления
- 2 Дисплей управления устройством
- 3 Клапанный блок выдачи и верхнего выравнивания
- 4 Адсорберные колонны
- 5 Воздушный ресивер со встроенным сепаратором
- 6 Нижний распределительный узел
- 7 Комплект колес
- 8 Кислородный ресивер продуктового кислорода
- 9 Штуцер выдачи кислорода высокого давления для аппаратов ИВЛ
- 10 Коннектор питания включающий выключатель и предохранитель
- 11 Окно «всаса» воздуха системы и охлаждения
- 12 Холодильник сжатого воздуха
- 13 Кулеры системы охлаждения
- 14 Безмасляный поршневой компрессор на виброопорах
- 15 «Лабиринтные конструкции» для сброса горячего воздуха
- 16 Металлоконструкции и крепёж



Характеристики концентраторов серии ABC-KM



Модель		ABC-3KM		ABC-5KM		ABC-10KM		ABC-15KM	
Концентрация кислорода	%	93±2		93±2		93±2		93±2	
Рабочее давление	бар	3	0,15	3	0,15	3	0,15	3	0,15
Соединение на выходе		BP 3/8"	штуцер под трубку 6мм	BP 3/8"	штуцер под трубку 6мм	BP 3/8"	штуцер под трубку 6мм	BP 3/8"	штуцер под трубку 6мм
Производительность	л/мин	0-3		0-5		0-10		0-15	
Размеры (ДхШхВ)	мм	290x315x450		340x360x570		490x450x790		510x530x980	
Вес	кг	12		15		40		45	
Потребляемая мощность	Вт	320		320		1100		1500	
Возможность подключения	ИВЛ	+		+		+		+	
	O2-дыхание	+		+		+		+	
	O2-Коктейли	+		+		+		+	
Питание	В	220							
Материал корпуса		Металл							
Уровень шума	дБ								
Комплектация		Кислородная маска-1шт., назальные канюли-1шт., увлажнитель для кислорода-1шт., комплект запасных фильтров-1шт.							